

T-GDM



Singlegate T-GDM Tülle

Die Singlegates der Baureihe T-GDM dienen der sicheren Durchführung wie auch Abdichtung von Nieder- und Mittelspannungskabeln sowie verschiedener Leitungen und Schläuche mit einer Schutzart bis IP54. Sie können einfach auf die metrischen Nenndurchmesser adaptiert werden, dabei sind keine separaten Dichtungen erforderlich.


Vorteile

- Einfache Handhabung und Montage
- Können auch als Verschlussmembrane / Leerstopfen eingesetzt werden
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar

- Höchste Flexibilität durch vielseitige Gestaltungsmöglichkeit der Durchführung

Produktspezifikation

- Leitungsdurchmesser 9–69 mm
- Zertifizierung gemäß DIN-EN 60670-1 durch die SGS FIMKO
- Hergestellt aus RoHS konformen Polymeren
- Material ist nach UL 94 V-0 zertifiziert
- Optimaler Schutz durch hohe Ozon-, UV- und Wetterbeständigkeit



Auf Anfrage auch gern in anderen Farben oder Materialien als EMV-Lösung erhältlich.

Art.-Nr.	Material	Farbe	Spezifikation	Leitungsdurchmesser	1	2	3	4	5
103665	TPE-S	Schwarz	UL 94; V-0	9	9	12,2	17	7	1-2
103933	TPE-S	Schwarz	UL 94; V-0	11	11	16,2	21	7	1-2
100199	TPE-S	Schwarz	UL 94; V-0	13,5	13,5	20,2	25	7	1-2
100200	TPE-S	Schwarz	UL 94; V-0	16	16	25,2	31	7	1-2
102342	TPE-S	Schwarz	UL 94; V-0	21	21	32,2	40	9	1-2
103523	TPE-S	Schwarz	UL 94; V-0	29	29	40,2	48	10	1-2
104019	TPE-S	Schwarz	UL 94; V-0	36	36	50,2	58	12	1,5-3
104021	TPE-S	Schwarz	UL 94; V-0	48	48	60,2	68	12	1,5-3
104022	TPE-S	Schwarz	UL 94; V-0	53	53	70,2	81	12	1,5-3
104023	TPE-S	Schwarz	UL 94; V-0	69	69	80,2	91	12	1,5-3