

Akku-Bohrschrauber A 18 M bi



Best.-Nr.:	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt.
91A001	A 18 M bi MidiMAX im MAFELL-MAX	549,00 €*
91A040	A 18 M bi MaxiMAX im MAFELL-MAX	629,00 €*

Technische Daten

Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Drehmoment weich / hart	44 / 90 Nm
Nennleerlaufdrehzahl 1. Gang	0 – 600 1/min
Nennleerlaufdrehzahl 2. Gang	0 – 2.050 1/min
Gewicht (inkl. Akku)	1,7 kg
Nennspannung	18 V

Lieferumfang:

	Best. Nr.
1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13	206672
1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH	206766
1 Akku-PowerStation APS 18 M	094453
1 Winkelvorsatz A-WV 18 (nur im MaxiMAX)	094459
2 Akku-PowerTank 18 M 94 (nur im MaxiMAX)	094436
2 Akku-PowerTank 18 M 72 (nur im MidiMAX)	094432

Produktmerkmale

- Einzigartig abgestimmter Drehmomentbereich
- Bürstenloser Motor
- Exzellentes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht
- Beste Performance mit bis zu 90 Nm
- Schnellwechselsystem für Werkzeugvorsätze

Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 M bi



Best.-Nr.:	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt.
91A101	ASB 18 M bi MidiMAX im MAFELL-MAX	559,00 €*
91A140	ASB 18 M bi MaxiMAX im MAFELL-MAX	639,00 €*

Technische Daten

Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Drehmoment weich / hart	44 / 90 Nm
Nennleerlaufdrehzahl 1. Gang	0 – 600 1/min
Nennleerlaufdrehzahl 2. Gang	0 – 2.050 1/min
Gewicht (inkl. Akku)	1,8 kg
Nennspannung	18 V
Schlagzahl	38.950 1/min

Lieferumfang:

	Best. Nr.
1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13	206672
1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH	206766
1 Akku-PowerStation APS 18 M	094453
1 Winkelvorsatz A-WV 18 (nur im MaxiMAX)	094459
2 Akku-PowerTank 18 M 94 (nur im MaxiMAX)	094436
2 Akku-PowerTank 18 M 72 (nur im MidiMAX)	094432

Produktmerkmale

- Einzigartig abgestimmter Drehmomentbereich
- Bürstenloser Motor
- Exzellentes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht
- Beste Performance mit bis zu 90 Nm
- Schnellwechselsystem für Werkzeugvorsätze
- Mit Schlagbohr-Funktion

Akku-Bohrschrauber A 10 M

Best.-Nr.: 919901
Bezeichnung: A 10 M im MAFELL-MAX

Preis zzgl. Mwst.
259,00 €*

Technische Daten

Bohrfutterspannweite	10 mm
Bohrdurchmesser max. Holz / Stahl	22 / 10 mm
Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Nennleerlaufdrehzahl 1. Gang	0 – 360 1/min
Nennleerlaufdrehzahl 2. Gang	0 – 1.400 1/min
Gewicht (inkl. Akku)	0,8 kg
Nennspannung	10,8 V

Lieferumfang:

1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 10
1 Schnellwechsel-Winkelvorsatz A-SWV 10
1 Akku-PowerTank 10 M 22
1 Akku-PowerTank 10 M 43
1 Akku-PowerStation APS 10 M
1 Gürtelclip

Best. Nr.

206771
206773
094444
094445
094447

Produktmerkmale

- Exzellentes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht
- Bestes Handling
- Extrem kurze Bauform
- Schnellwechselsystem für Werkzeugvorsätze