




Technisches Datenblatt

K81222

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe

Anzeigen



Technische Eigenschaften

Dc1	110 mm
Dc	160 mm
Dw	15 mm
Lw	15 mm
Référence rondelle d'appui BI WS	WS81222
Référence rondelle d'appui BE GS	GS81222
Ea	150 mm
Eb	119,2 mm
Poids cage à rouleaux	0,68 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Ca	259 kN
C0a	885 kN
Nlim (Fett)	450 U/min
Nlim (Öl)	1.800 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,97 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	10 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10 Hz