

**Artikelnummer:** 122678

**Kurzbeschreibung:** Hoekbeschermprofiel type H +, 1 m/stuk, wit/rood

**Langbeschreibung:** Hoekbeschermprofiel type H +: [ul]<li> Dempt zelfs de hardste stoten en waarschuwt voor gevare zones</li><li> De flexibele profielen van zacht polyurethaanschuim waarschuwen voor gevaren bij randen, uitstekende voorwerpen en hindernissen </li><li> Ze vangen harde stoten op en voorkomen zo ook stootletsel en beperken botsingschade </li><li> Gebruik voor transportwegen binnen het bedrijf, op machines en voertuigen of op wanden en doorgangen binnen en buiten </li><li> Door een bijzonder productieproceda© is de signaalmarkering beschermd tegen kleurvervaging </li><li> Levering in stukken van 1 meter</li><li> Zeer sterk hechtende, licht- en verouderingsbestendige, gemodificeerde acrylaatlijm (kleefkracht 21 N/25 mm) </li><li> Bestand tegen temperaturen van -40-° tot +100-° C </li><li> Binnen en buiten te gebruiken</li><li> Brandveilig conform DIN EN 13501-1 Klasse E</li><li> <b>Type H+</b>: hoekig, (bxh) 60 x 60 mm</li>[ul]

