


ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat. 6 / Classe E rigide, AWG 23, 100m

Numéro d'article	21.15.0890
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.0890
EAN (pièce unique)	7611990190584



- Câble adapté au câblage dans les bâtiments
- Impédance: 100 Ohm
- 21.15.1889: Anti Halogène (LSZH)
- Certifié 3P
- Structure: 8 fils rigides en cuivre, AWG-23
- Blindage par paire par feuille d'aluminium.
- Blindage total par tresse en cuivre étamé
- Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:

21.15.0890 ROLINE Câble solide S/FTP Cat.6 / Classe E

25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Boîtier / Embase de raccordement Cat.6 / Classe E

26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Panneau de brassage 19" Cat.6 / Classe E gris / noir

21.15.0835 ROLINE Câble Patch S/FTP avec connecteurs RJ45

Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe E pour une longueur de 100 m par un laboratoire GHMT AG (rapports de test Nr. z2364b-10-D / z2365b-10-D)

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble d'installation
Couleur	gris

Longueur	100 m
Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 23
Type de fils	Fil solide
Ø externe du câble	8mm
Câble LSOH	non
Matériel du manteau extérieur du câble	PVC