

Handlaufkatze

Zuglast 2000 kg, Flanschbreite 88 - 203 mm

Artikelnummer: 907929



Handlaufkatze

Traglast 2000 kg

Handlaufkatze

- Zuglast 2000 kg
- Flanschbreite 88 - 203 mm
- Breite x Tiefe 327 x 276 mm
- mindestens 1 m Kurvenradius
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
- Laufräder aus Stahlguss in schwarz
- ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
- Laufrad Durchmesser innen / außen 80 / 94 mm
- mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- Gewicht 18 kg

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Durchmesser Laufrad außen	94 mm
Hebezeugtyp	Handlaufkatze	Min. Kurvenradius	1 m
Zuglast	2000 kg	Oberfläche	lackiert
Bedienung	Hub manuell	Material Laufrad	Stahlguss
Flanschbreite	88-203 mm	Farbe Laufrad	schwarz
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010

Breite	327 mm	Maß F	150 mm
Tiefe	276 mm	Maß G	2 mm
Durchmesser Laufrad innen	80 mm	Gewicht	18 kg

Zubehör

908127	.	Größere Flanschbreite für Laufkatze, Traglast 2000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---

Dazu passt auch ...

149457		Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung
663595		Fahrbarer Portalkran, Traglast 500 kg, Bauhöhe 3120 mm, lichte Breite 3000 mm