

## RNP-E 50W/I/230/E27

EAN	4008597189159
Hersteller-Art-Nr.	34418915
Lampenleistung in W	50.0 W
Farbtemperatur	1865 K
Farbwiedergabeindex in Ra	25
Länge	156 mm
Durchmesser	71 mm
Quecksilbergehalt zu Entsorgen	20.0 mg Ja
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch in kwh / 1.000 h	55
Lichtstromerhalt bei 2.000 h	0.89
Lichtstromerhalt bei 4.000 h	0.85
Lichtstromerhalt bei 6.000 h	0.83
Lichtstromerhalt bei 8.000 h	0.82
Lichtstromerhalt bei 12.000 h	0.81
Lichtstromerhalt bei 16.000 h	0.79
Lichtstromerhalt bei 20.000 h	0.75
Überlebensfaktor bei 2.000 h	0.98
Überlebensfaktor bei 4.000 h	0.97
Überlebensfaktor bei 6.000 h	0.97
Überlebensfaktor bei 8.000 h	0.96
Überlebensfaktor bei 12.000 h	0.90
Überlebensfaktor bei 16.000 h	0.83
Überlebensfaktor bei 20.000 h	0.70

26.08.2013 13:26:15

© 2013, Radium Lampenwerk GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf [www.radium.de](http://www.radium.de).