


Cordon DÄTWYLER Cat.6A (Classe EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, croisé, gris, 10 m

Numéro d'article	21.05.0710
Constructeur	Dätwyler
Référence constructeur	21.05.0710
EAN (pièce unique)	7611990758173



DÄTWYLER CU 7702 flex LSOH, AMP v2, Cat.6A, 1,2 GHz, sans halogène, résistant aux flammes, émettant peu de fumée.

Version croisée.

- Cordon de brassage flexible de haute qualité avec isolation par paire et globale, basé sur le câble DÄTWYLER CU 7702 (Cat.7)
- Confectionné avec des connecteurs de Cat.6A (AMP EMT)
- Protection de pliure et languette de protection
- 8 conducteurs Twisted Pair, tresse de cuivre
- Isolation par paire: feuille d'aluminium laminé
- Isolation globale: tresse de cuivre étamé
- Manteau: Polyoléfine résistant au feu et sans halogène (FRNC/LSOH) (6,0mm)
- Cat.6A, classe EA selon ANSI / TIA
- Assignation des contacts: contacts croisés selon EIA/TIA 568A

Caractéristiques techniques

Constructeur	Dätwyler
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP

Couleur	gris
Longueur	10 m
Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Tresse
Croisé	oui
Attribution	EIA/TIA 568A
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	enfiché
Couleur (douille)	transparent
Ø externe du câble	6,0 mm
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	AMP v2
Hauteur du colis	40 mm
Largeur du colis	220 mm
Profondeur du colis	260 mm
Poids du paquet	0.388 kg