

**Artikelnummer:** 129674

**Kurzbeschreibung:** Kunststoffrollplatte mit 2 Seitengittern, lichtblau RAL5012

**Langbeschreibung:** Kunststoffrollplatte mit 2 Seitengittern, 1 Rückwand, 2 halbe Vorderwände, einzeln schwenkbar: Robuste Kunststoff-Rollplatte mit 2 Verstärkungseisen. Mit Rollen (ø 108 mm) aus Polypropylen, 2 Lenkrollen/2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr (ø 22 mm) Traglast: 500 kg 2 Seitengitter, Nutzhöhe 1640 mm (bis zu 5 Einlegeböden möglich) Ausfachung: 4 senkrechte Flacheisen (12 x 3 mm), 4 waagerechte Flacheisen (12 x 3 mm) 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter 2 halbe Vorderwände, einzeln schwenkbar Oberfläche galvanisch blau verzinkt Gewicht: 37,9 kg Maße: B 724 x T 815 x H 1850/1640 mm



**EAN/GTIN:** 4260474940929