

## Volantini • DIN 950 in ghisa grigia

24580.0216



### Descrizione prodotto

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

### Materiale

#### Volantino

- Ghisa GG

#### Impugnatura girevole DIN 98 EH 24460.

- Acciaio tornito, zincato e passivato

### Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

### Maggiori informazioni

### Altri prodotti

- Dischi di fermo
- Impugnature girevoli, DIN 98

### Disegno



fig. 1

fig. 2

L'orientamento della cava della chiave del mozzo può essere diverso da quello mostrato nel disegno.

### Caratteristiche

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	Dimensioni					Nr. razze z	Impugn. corrisp. DIN 39 / DIN 98	[g]	Codice
			d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> ~				
Senza cava, con impugnatura girevole EH 24460., montata, forma B-F/G (già D 4) – Fig. 2											
140	16	30	M8	20	39	19	61	3	20	1040	24580.0216

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.