


## Thurmetall armoire multicases

hauteur x largeur x profondeur 1795 x 810 x 582 mm, avec 8 compartiments, répartition 2x4, largeur du compartiment 400 mm, 2 prises de courant par compartiment, prises modèle FR, verrouillable avec Key Lock, soubassement socle, corps en bleu pigeon, face avant en bleu clair

Numéro d'article: 146111



THURMETALL



## Thurmetall Armoire à casiers électrique

### Modèle FR





armoire multicases

- hauteur x largeur x profondeur 1795 x 810 x 582 mm
- avec 8 compartiments, répartition 2x4
- largeur du compartiment 400 mm
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- 2 prises de courant par compartiment
- prises modèle FR
- porte battante perforée
- portes à fleur
- avec porte-étiquette
- verrouillable avec Key Lock
- soubassement socle
- structure en acier, soudé
- corps en bleu pigeon
- face avant en bleu clair

## Détails techniques

type de meuble	armoire	verrouillable	oui
type d'armoire	armoire multicases	système de fermeture	Key Lock
hauteur	1795 mm	matériau	acier
largeur	810 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	582 mm	Variante nationale	modèle FR
équipement armoire	casiers, prises de courant	couleur du corps	bleu pigeon
compartiments	8 pièce	couleur de la face avant	bleu clair
Compartimentage	2x4	type de porte	porte battante perforée
hauteur de compartiment	400 mm	angle d'ouverture de porte	110 °
largeur de compartiment	400 mm	Poids	123,42 kg
soubassement	socle		

## Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221121		papier d'essuyage, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm, qualité de papier cellulose, lisse, en vieux rose
222681		gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron
531287		cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante