

roule-bacs

force 250 kg, plateau longueur x largeur 607 x 407 mm, hauteur de charge 146 mm, plateforme ouvert, châssis en vert, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc

jeu 4 pièce

Numéro d'article: 224804



Chariot à bac

pour bacs norme Europe

roule-bacs

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 607 x 407 mm
- hauteur de charge 146 mm
- hauteur x longueur x largeur 170 x 615 x 415 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme ouvert
- Avec bord
- châssis en vert
- structure en plastique
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de rouleur	roule-bacs	pneumatique	caoutchouc
charge	250 kg	matériau de boîtier	acier
norme européenne	oui	roulement	roulement à billes

hauteur de charge	146 mm	Ø de roue	100 mm
longueur de plateau	607 mm	hauteur	170 mm
largeur de plateau	407 mm	longueur	615 mm
plateforme	ouvert	largeur	415 mm
Cadre	Avec bord	couleur	vert
matériau	plastique	Poids	12,8 kg
barre directrice	non		