

## Cascoo Roue encastrable



force 180 kg, diamètre 80 mm,  
longueur moyeu 47 mm, avec  
bandage polyuréthane, moyeu  
avec Double roulement à billes,  
jante en aluminium



Numéro d'article: 243654

### Roue encastrable

- force 180 kg
- diamètre 80 mm
- longueur moyeu 47 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	aluminium
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	Double roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	180 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	longueur de moyeu	47 mm
Ø de roue	80 mm	Poids	0,33 kg

