

plateau roulant

force 500 kg, longueur x largeur 660 x 815 mm, rehausses : poignée, barre de poussée rabattable, en polyéthylène haute pression, coloris bleu, avec bandage polyuréthane

Numéro d'article: 244013



plateau roulant

- force 500 kg
- longueur x largeur 660 x 815 mm
- rehausses : poignée, barre de poussée rabattable
- Hauteur de poignée 1000 mm
- en polyéthylène haute pression, coloris bleu
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage polyuréthane

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	plateforme	ajourés
type de chariot	plateau roulant	matériau	polyéthylène haute pression
rehausses	poignée	couleur	bleu
fonction rehausses	barre de poussée	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2

	rabattable		fixes
charge	500 kg	pneumatique	polyuréthane
longueur	660 mm	Ø de roue	125 mm
largeur	815 mm	Poids	13 kg
	1000 mm		