

## bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, capacité 20 l, en polypropylène en rouge

lot 2 pièce

**Numéro d'article: 509516**



## Bac gerbable norme Europe

### pour charges lourdes

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 100 x 560 x 360 mm
- capacité 20 l
- force 60 kg
- capacité de gerbage 700 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en rouge
- Parois ajourés sans ouverture de prise, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées
- avec porte-étiquettes sur tous les côtés
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de récipient bacs gerbables

champ d'inscription porte-étiquettes sur tous les

			côtés
norme européenne	oui	soubassement	plein
capacité	20 l	fond renforcé par	rainures de renfort
hauteur	120 mm	charge	60 kg
longueur	600 mm	capacité de gerbage	700 kg
largeur	400 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
hauteur intérieure	100 mm	convient pour aliments	oui
longueur intérieure	560 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
largeur intérieure	360 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
matériau	polypropylène	dispositif de support	poignées
gerbable	oui	couleur	rouge
emboîtable	non	quantité par unité de commande	2
pliable	non	garantie	5 années
structure de cloison	ajourés	Poids	3,1 kg
finition paroi	sans ouverture de prise		

## Accessoires

509423		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 80 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509581		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, longueur x largeur 600 x 400 mm
509585		couvercle rabattable, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, longueur x largeur 600 x 400 mm
509586		Étiquette pour bac gerbable norme Europe, pour hauteur de récipient 120 mm, en blanc
509597		plombs, pour bac gerbable

## Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion