

bac pour rayonnages et armoires

Top

hauteur x largeur x profondeur 90 x 156 x 400 mm, en polypropylène, en bleu pigeon

lot 12 pièce

Numéro d'article: 525011



Bac compartimentable Top

Avec nervures de renfort pour fortes charges

bac pour rayonnages et armoires

- hauteur x largeur x profondeur 90 x 156 x 400 mm
- en polypropylène
- en bleu pigeon
- parois plein
- avec nervures de renfort pour fortes charges
- transport facile grâce à poignée encastrée sur la face avant
- avec surface d'étiquetage
- avec socle gerbable et rebord de gerbage périphérique gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C
- matériau convient pour aliments
- volume de livraison : étiquettes incluses

Détails techniques

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|-----|
| type de récipient | bac pour rayonnages et armoires | emboîtable | non |
| norme européenne | non | convient pour aliments | oui |

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| hauteur | 90 mm | poignée | poignée encastrée sur la face avant |
| largeur | 156 mm | champ d'inscription | surface d'étiquetage |
| profondeur | 400 mm | structure de cloison | plein |
| matériau | polypropylène | stabilité / raidissement / renfo | nervures de renfort |
| recyclable | oui | couleur | bleu pigeon |
| considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter | résistance à la température | -20 °C à +80 °C |
| convient pour les convoyeurs à r | oui | volume de livraison | étiquettes incl. |
| gerbable | oui | Poids | 0,4 kg |
| gerbable avec | socle gerbable, rebord de gerbage périphérique | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 525014 |  | Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 90 x 156 mm, en polypropylène en transparent |
| 525016 |  | Étrier de sécurité, pour largeur bac pour rayonnages et armoires 156 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 525018 |  | couvercle cache-poussière, en Plexiglas, pour bac pour rayonnages et armoires, largeur x profondeur 156 x 400 mm, en transparent, avec ouverture de saisie |
| 947956 |  | Séparateur longitudinal, pour bac pour rayonnages et armoires hauteur x largeur 90 x 234 mm, en acier avec revêtement en beige gris |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 209420 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair |
| 215704 |  | sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 120 mm |
| 221381 |  | gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 9 |
| 223711 |  | stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent |
| 524162 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 529930 |  | escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium |

531075



rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte