

# Kompakt-Tastatur G84-4100

Diese hochwertige, äußerst kompakte Tastatur wurde entwickelt für alle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit, geringer Platzbedarf und niedriges Gewicht eine entscheidende Rolle spielen. Für 19" Tastaturschubladen, in medizinischen Einrichtungen, am Point of Sale, im Bank- und Finanzwesen und für portable Systeme. Erweiterbar mit dem numerischen Ziffernblock G84-4700.



## Facts & Features

- Mechanische Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (Cherry ML Modul)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Tastgefühl
- Minimaler Platzbedarf
- Besonders leicht
- 83- oder 86-Tastenlayout mit voller Funktionalität einer Standardtastatur
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- Combo (USB-PS/2) oder PS/2 Version
- Auch erhältlich ohne Gehäuse für OEM
- Ideal für 19" Anwendungen und mobilen Einsatz

## Zulassungen

- CE, VDE/ÜG, FCC, cURus, VCCI, BSMI, C-Tick
- Designed for MS Windows XP

## Lieferumfang

- 1 Tastatur
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 USB-PS/2 Adapter (bei Combo-Variante)

## Systemvoraussetzungen

- PS/2: Anschlüsse für Tastatur und Trackball
- USB: USB Schnittstelle und -unterstützendes Betriebssystem

## Technische Daten

- Anschluss:  
Combo Variante: USB (PS/2 über Adapter)  
PS/2 Variante: PS/2
- Tastenanzahl:  
83 = Layout ohne Windows® Tasten  
86 = Layout mit Windows® Tasten
- Kabellänge:  
ca. 1,75 m
- Gewicht:  
ca. 400 g (ohne Verpackung)  
ca. 500 g (mit Verpackung)
- Abmessungen:  
Tastatur: 282 x 132 x 24 mm  
Verpackung: 315 x 190 x 30 mm
- Stromaufnahme (3 LEDs an):  
USB: typ. 37 mA  
PS/2: typ. 8 mA
- Zuverlässigkeit:  
MCBF > 10<sup>9</sup> Betätigungen  
MTBF (90) > 169.300 Stunden
- Lagertemperatur:  
-20 °C bis 65 °C
- Arbeitstemperatur:  
0 °C bis 50 °C
- Lebensdauer der Einzeltaste:  
> 20 Millionen Betätigungen
- Verpackungseinheit:  
42 Tastaturen pro Umkarton  
8 Umkartons pro Palette
- Garantiedauer:  
2 Jahre

## Bestellbezeichnung

<i>Bestellnummer</i>	<i>Gehäusefarbe</i>	<i>Tastenzahl</i>	<i>Anschluss</i>
G84-4100LCMxx-0	hellgrau	86	Combo (USB - PS/2)
G84-4100PTMxx	schwarz	86	Combo (USB - PS/2)
G84-4100LPMxx-0	hellgrau	86	PS/2
G84-4100PRMxx	schwarz	86	PS/2
G84-4100LCAxx-0	hellgrau	83	Combo (USB - PS/2)
G84-4100PTAxx	schwarz	83	Combo (USB - PS/2)
G84-4100LPAxx-0	hellgrau	83	PS/2
G84-4100PRAxx	schwarz	83	PS/2

Das xx in der Bestellnummer definiert die Ländervariante.

BE	Belgien
CH	Schweiz
DE	Deutschland
DK	Dänemark
ES	Spanien
EU	US-Englisch mit €-Symbol
FR	Frankreich
GB	UK-Englisch
IT	Italien
NO	Norwegen
PO	Portugal
SF	Schweden/ Finnland
US	US-Englisch

Weitere Ländervarianten auf Anfrage.

Cherry GmbH  
Cherrystraße  
91275 Auerbach/Opf.  
Germany

Phone: +49 9643 18-0  
Internet: [www.cherry.de](http://www.cherry.de)  
[www.cherrycorp.com](http://www.cherrycorp.com)

Vertrieb: +49 1805 243779 (01805-Cherry)  
E-Mail: [sales@cherry.de](mailto:sales@cherry.de)  
Fax: +49 9643 18-1545

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert. Verbindliche Angaben können nur Zeichnungen in Verbindung mit Produktspezifikationen entnommen werden.

© 2006 Cherry GmbH, Last update: 17 Jul 2006

