


# Vakuumsauger ESS-20-EN

Teilenummer: 189338

FESTO

leicht austauschbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius R	30 mm
Nennweite	3 mm
Sauger-Durchmesser	20 mm
Sauger-Volumen	0,84 cm <sup>3</sup>
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	rund, extra-tief
Betriebsdruck	0 ... 0,95 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	17 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	14 N
Produktgewicht	6,4 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M6
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR