

LEUCHTEN DESIGN KE / LUMINAIRES DESIGN KE






KE MIT ERT-LED



KE MIT 8W LL



KE MIT EINBAURAHMEN / WITH RECESSED FRAME



SCHRACK-INFO

Kunststoff-Sicherheitsleuchte für Universalmontage nach ÖVE/ÖNORM E8002 und VDE 0108 zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach EN 1838. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte gefertigt nach VDE 0711 T2-22, EN 60598-2-22. Auch in ERT-LED Ausführung erhältlich. Durch den Einsatz hocheffizienter ERT-LED's wird eine gleichmäßige, für Fluchtwege optimierte Ausleuchtung, erzielt. Bei ERT-LED Einzelbatterie-Leuchten kann mit DIP-Schaltern eine Autonomiezeit von 1h, 3h oder 8h gewählt werden.

SCHRACK-INFO

Plastic luminaire for universal mounting acc. to ÖVE/ ÖNORM E8002 and VDE 0108 for the lighting of escape and rescue routes acc. to EN 1838. Available as main light or self-contained emergency lighting produced acc. to VDE 0711 T2-22 and EN 60598-2-22. Also available in ERT-LED version. With the use of highly efficient ERT-LED's an evenly distributed optimized illumination of rescue routes can be achieved. For ERT-LED self-contained luminaires the autonomy time 1h, 3h or 8h can be selected via DIP-switches.

TIPPS & TRICKS

- Alle Montagearten (Wand, Decke, Ausleger)
Pendelmontage mit optionalem Pendelsatz
- Deckeneinbau mit optionalem Einbaurahmen
- Elegantes Design
- NiMH-Akkumulator ohne Memory-Effekt
- Je 3 Wand- und 3 Deckeneinführungen,
1 Wandauslegereinführung

TIPS & TRICKS

- All mounting possibilities (wall, ceiling, wall bracket)
Pendulum mounting with optional pendulum pair
- Recessed mounting with optional recessed frame
- Elegant design
- NiMH accumulator without memory effect
- 3 cable feed-trough
(wall and ceiling and wall bracket mounting)

TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Kunststoff
Standardfarbe:	weiß
Leuchtmittel:	8W LL, 6 x HP-LED (3W) oder 5 x ERT LED (5W)
Nennspannung EB:	230V AC 50Hz ±20%
Nennspannung ZB/GB:	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	II
Montagearten:	Standardmontage inkl.: Wand, Decke, Wandausleger Optional: Pendel, Kette, Seil, Einbau
Zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Leergewicht:	0,3 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Case material:	Plastic
Standard color:	white
Illuminant:	8W LL, 6 x HP-LED (3W) or 5 x ERT LED (5W)
Voltage SC:	230V AC 50Hz ±20%
Voltage CPS:	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Protection category:	IP40
Insulation class:	II
Mounting:	Standard mounting incl.: wall, ceiling, wall bracket Optional: pendulum, chain, rope, recessed
Permissible temp.:	-5°C up to +40°C
Weight empty:	0,3 kg

LEUCHTEN ZUR AUFHELLUNG DER RETTUNGSWEGE


LEUCHTEN DESIGN KE – Fortsetzung / LUMINAIRES DESIGN KE – continued

ABMESSUNGEN (mm) / DIMENSIONS (mm)


KE



Wand/Decke / wall/ceiling mounting



Einbau / recessed



MONTAGE / MOUNTING

Pendel Seil Kette Wandausleger



ABSTANDSTABELLE NLKEU129, NLKEU023SC MIT 1h / DISTANCE TABLE NLKEU129, NLKEU023SC WITH 1h

Wartungsfaktor 0,9 / maintenance factor 0,9

Montagehöhe (m) Mounting level (m)					
2.00	4.95	12.65	11.02	8.33	3.33
2.50	5.62	13.88	12.11	9.04	3.57
3.00	5.89	15.01	13.04	9.73	3.84
3.50	6.31	16.01	13.82	10.37	4.17
4.00	6.66	16.88	14.50	10.97	4.44
5.00	7.25	18.27		11.88	5.03
6.00	7.22	19.58		13.01	5.40
7.00	6.88	19.52		13.47	5.57
8.00	6.43	19.91		14.65	5.50
9.00	5.82	19.02		14.11	5.09

Seite
page

105

Fortsetzung nächste Seite / continued next page >

LEUCHTEN DESIGN KE – Fortsetzung / LUMINAIRES DESIGN KE – continued

ABSTANDSTABELLE NLKEU023SC MIT 3h / DISTANCE TABLE NLKEU023SC WITH 3h

Wartungsfaktor 0,9 / maintenance factor 0,9

Montagehöhe (m) Mounting level (m)						
2.00	4.29	10.90	9.51	7.08	2.86	
2.50	4.70	11.99	10.39	7.77	3.09	
3.00	4.99	12.92	11.10	8.37	3.33	
3.50	5.19	13.68	11.68	8.94	3.62	
4.00	5.31	14.34	12.14	9.44	3.86	

ABSTANDSTABELLE NLKEU023SC MIT 8h / DISTANCE TABLE NLKEU023SC WITH 8h

Wartungsfaktor 0,9 / maintenance factor 0,9

Montagehöhe (m) Mounting level (m)						
2.00	3.46	8.74	7.52	5.66	2.30	
2.50	3.57	9.50	8.09	6.22	2.50	
3.00	3.70	10.08	8.49	6.76	2.70	
3.50	3.50	10.46	8.66	7.24	2.83	
4.00	3.36	10.57	8.78	7.62	2.80	

Seite
page

106

ABSTANDSTABELLE NLKEU818 / DISTANCE TABLE NLKEU818

Wartungsfaktor 0,9 / maintenance factor 0,9

Montagehöhe (m) Mounting level (m)						
2.00	4.10	10.61	8.94	7.05	2.86	
2.50	4.16	11.28	9.57	7.76	3.09	
3.00	4.28	11.77	10.04	8.31	3.22	
3.50	4.17	12.10	10.36	8.74	3.26	
4.00	4.00	12.26	10.53	9.05	3.24	

ABSTANDSTABELLE NLKEU003 / DISTANCE TABLE NLKEU003

Wartungsfaktor 0,9 / maintenance factor 0,9

Montagehöhe (m) Mounting level (m)						
2.00	2.56	6.57	6.55	6.53	2.65	
2.50	2.68	7.14	7.19	7.23	2.78	
3.00	2.70	7.47	7.62	7.75	2.90	
3.50	2.64	7.67	7.91	8.11	2.94	
4.00	2.60	7.77	8.07	8.34	2.91	

ABSTANDSTABELLE NLKEU803 / DISTANCE TABLE NLKEU803

Wartungsfaktor 0,9 / maintenance factor 0,9

Montagehöhe (m) Mounting level (m)						
2.00	3.20	8.54	7.27	5.94	2.30	
2.50	3.20	8.94	7.65	6.42	2.41	
3.00	3.00	9.12	7.84	6.74	2.43	
3.50	2.83	9.06	7.86	6.92	2.27	
4.00	2.40	8.79	7.77	6.95	2.13	

LEUCHTEN ZUR AUFHELLUNG DER RETTUNGSWEGE




LEUCHTEN DESIGN KE – Fortsetzung / LUMINAIRES DESIGN KE – continued

BESCHREIBUNG DESCRIPTION	LAMPE ILLUMINANT	LUMEN LUMEN	BATTERIE (V/Ah) BATTERY (V/Ah)	VERFÜGBAR AVAILABLE	STORE STORE	BESTELL-NR. ORDER NO.
-----------------------------	---------------------	----------------	-----------------------------------	------------------------	----------------	--------------------------

LEUCHTEN FÜR GRUPPEN-/ZENTRALBATTERIEANLAGEN / LUMINAIRES FOR CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEMS

Design KE 8W 230V EVG Wandmontage	8W LL	450	-			NLKEU818
-----------------------------------	-------	-----	---	--	--	----------

LEUCHTEN FÜR GRUPPEN-/ZENTRALBATTERIEANLAGEN MIT ÜBERWACHUNG - MISCHBETRIEB / MONITORING CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM MIXED-MODE





Design KE 8W 230V EVG Wandmontage	8W LL	450	-			NLKEU818ML
Design KE ERT-LED 230V AC/DC Universalmontage	ERT-LED (5x1W)	500	-			NLKEU129ML



EINZELBATTERIE-LEUCHTEN MIT INTEGRIERTEM PRÜFTASTER / SELF-CONTAINED EMERGENCY LUMINAIRES WITH TEST BUTTON








Design KE 8W/3h 230V AC Universalmontage	8W LL	260	4,8/2,4			NLKEU833
--	-------	-----	---------	--	--	----------

EINZELBATTERIE-LEUCHTEN MIT AUTOTEST / SELF-CONTAINED EMERGENCY LUMINAIRES WITH SELF CONTROL

Design KE 8W/3h 230V AC Universalmontage	8W LL	260	4,8/2,4			NLKEU833SC
Design KE LED/3h 230V AC Universalmontage	LED (3W)	1h: 300				
		3h: 300	9,6/2,0			NLKEU003SC
Design KE ERT-LED		1h: 500				
einstellbar für 1h, 3h, 8h Autonomiezeit		3h: 325				
230V AC, Universalmontage	ERT-LED (5x1W)	8h: 150	9,6/2,0			NLKEU023SC



ZUBEHÖR / OPTIONS

Einbaurahmen für KE mit großem Ausschnitt / recessed frame for KE with big cut-out						NLKEE
Einbaurahmen für KE mit Prüftaster und großem Ausschnitt / recessed frame for KE with test button and big cut-out						NLKEE-EB
Design-Seilauflhängung / Design cord suspender						NLDSA
Pendelpaar 500 mm verchromt / pendulum pair 500 mm chromium plated						NL2PV
Pendelpaar 500 mm weiß / pendulum pair 500 mm chromium white						NL2PW

Seite
page

107



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestellttag!



Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!

