


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2622 Lichte tafelwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat. Schroefconstructie. 2 Etages van houten plaat, toplaag beukendecor, liggend in stalen frame, rand 12 mm hoog. Met 2 stalen schuifladen met kogellagergeleiding en cilinderslot. Afmeting schuiflade (H x B x D inw.) 105 x 415 x 490 mm. Duwbeugel omhoogstaand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 80 kg. Draagvermogen per schuiflade 25 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	300
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	600
Etagehoogten (mm)	200, 820
Totale lengte (mm)	1135
Totale breedte (mm)	611
Totale hoogte (mm)	1040
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	49
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976011516