

Artikelnummer: 129616

Kurzbeschreibung: Rollbehälter, 5-seitig, 2 Türen,
mit Holzrollplatte, 724 x 815 x 1800 mm

Langbeschreibung: Rollbehälter, 5-seitig, 2 Türen,
mit Holzrollplatte, 724 x 815 x 1800 mm:
Holzrollplatte (724 x 815 mm) mit 2
Verstärkungseisen mit Rollen (Ø 108 mm) aus
Polypropylen, 2 Lenkrollen/2 Bockrollen.
Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr 22
mm Traglast: 500 kg Nutzhöhe: 1600 mm 2
Seitengitter, 1 Rückwand, 2 Türen, 1 Dach
Ausfachung: Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm
Ausführung mit 1 montiertem
Drahtgitterzwischenboden, fest an der Rückwand
arretiert Oberfläche galvanisch verzinkt
Antidiebstahlbehälter 1600 auf Holzrollplatte Gewicht: 57,5 kg Ma sse: B 724 x T 815 x H
1800/1600 mm



EAN/GTIN: 4260474940769