

## Información sobre productos

# 13 66 180 T

## KNIPEX StriX®

### Alicate pelacables con tijeras cortacables

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V



- El alicate pelacables con cortacables – dos herramientas imprescindibles para las instalaciones eléctricas en un alicate
- Alicate con anilla de fijación integrada aislada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Cortacables integrado para un corte limpio de cables de Cobre y Aluminio sin aplastamientos
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza de los filos de aprox. 57 HRC
- Ajuste universal de las cuchillas de pelado mediante tornillo
- Cabeza esbelta para facilitar el trabajo en zonas de difícil acceso
- Pelado de conductores finos, de un hilo y de varios hilos con aislamiento de plástico o goma con sección de hasta Ø 5 mm o 10 mm<sup>2</sup>
- La mordaza graduada proporciona una ayuda de orientación visual al pelar cables de longitudes estándar (11 mm y 16 mm)
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas

### Información general

Núm. de artículo	13 66 180 T
EAN	4003773081906
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaída
Peso	216 g
Dimensiones	180 x 53 x 27 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	50 mm <sup>2</sup>
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 15 mm
Valores de pelado milímetros cuadrados	10,0 mm <sup>2</sup>
Valores de pelado (diámetro)	Ø 5,0 mm
AWG	8
Protección anticaídas	sí
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

