

Termékinformációk

34 42 130

Precíziós-elektronikai markoló fogó

DIN ISO 9655



- A legfinomabb szerelési munkákhoz, pl. elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
- Precíziós lézerrel mart keresztrovátkolás
- Kb. 20%-kal kevesebb súly, mint a hagyományos elektronikai fogóknál
- Csavarozott csukló és gondosan gyártott csuklófelületek a teljes nyitási tartományban elérendő egyenletes, súrlódásmentes mozgás érdekében.
- Könnyű járású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitáshoz
- Ergonómiaailag optimalizált markolatburkolatok
- Lapos, széles pofák
- Precíziós lézerrel mart keresztrovátkolás
- Golyócsapágy-krómacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános

Cikkszám	34 42 130
EAN	4003773080282
Fogó	barnított
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	61 g
Méretek	130 x 51 x 20 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

Műszaki jellemzők

Pofa hossza (B)	21,9 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6,5 mm
Csúcs szélessége (E)	1,4 mm
Tip Thickness (F)	3,5 mm
Fejszélesség (A)	11,2 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

