

## Información sobre productos

# 46 11 A2

### Alicate para arandelas

Para arandelas exteriores de ejes

DIN 5254 A

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- DIN 5254 A; puntas rectas
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



MM Ø

#### Información general

Núm. de artículo	46 11 A2
EAN	4003773022916
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	134 g
Dimensiones	180 x 41 x 13 mm
Norma	DIN 5254 A
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad para arandelas exteriores	Ø 19 – 60 mm
Puntas (diámetro)	Ø 1,8 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

