

## Informazione prodotto

# 49 21 A01

## Pinza di precisione per anelli di sicurezza

Per anelli di sicurezza esterni su alberi

DIN 5254 B



- Per elevate sollecitazioni nell'impiego continuo: durata fino a dieci volte superiore rispetto ai becchi torniti
- Con punte inserite per lavorare in modo sicuro
- Ampia superficie di appoggio sulle punte: nessuna deformazione degli anelli, montaggio semplice
- Articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale
- Con molla di apertura inserita nell'articolazione
- Manici con rivestimento in resina sintetica antiscivolo
- Punte piegate
- Punte inserite: filo per molle temperato, estruso
- Corpo pinza: acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

MM  $\angle 90^\circ$

### Generico

Art. No.	49 21 A01
EAN	4003773048817
Esecuzione	bonderizzata grigia
Manici	rivestiti in resina sintetica antiscivolo
Peso	100 g
Dimensioni	130 x 63 x 11 mm
Norma	DIN 5254 B
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

per alberi diametro	Ø 3 – 10 mm
Punte (diametro)	0,9 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori





Molla interna: posizione protetta dentro la precisa articolazione a vite. Non ostacola il lavoro, non si sporca e non si perde