

Lacont armoire pour bouteilles de gaz K-GFS-10

pour 10 x bouteilles de gaz de 11 kg
ou 4 x bouteilles de gaz de 33 kg,
hauteur x largeur x profondeur 1435
x 860 x 720 mm, avec toit, avec
porte à battants, en acier avec
revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 144744



Lacont Armoire pour bouteilles de gaz K-GFS-10

armoire pour bouteilles de gaz

- pour stockage en plein air
- pour 10 x bouteilles de gaz de 11 kg ou 4 x bouteilles de gaz de 33 kg
- hauteur x largeur x profondeur 1435 x 860 x 720 mm
- 1 tablette amovible
- ventilation et purge grâce à la perforation décorative sur la porte et les parois latérales
- avec toit
- avec porte à battants
- verrouillage sûr avec serrure à cylindre
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- répond aux exigences TRGS 510
- Produit livré démonté

Détails techniques

type de stockage de produits dan	armoire	type de porte	porte à battants
type de conteneur	armoire pour bouteilles de gaz	verrouillable	oui
lieu de stockage	en plein air	système de fermeture	serrure à cylindre
capacité	14 bouteilles de gaz	isolation	non
Capacité bouteilles de gaz 11 kg	10 pièce	ventilation et purge armoire	grâce à la perforation décorative sur la porte et les parois latérales
Capacité bouteilles de gaz 33 kg	4 pièce	matériau	acier
hauteur	1435 mm	surface	galvanisé
largeur	860 mm	livraison	démonté
profondeur	720 mm	certification TRSG	répond aux exigences TRGS 510
équipement conteneur	1 tablette amovible	Poids	60 kg
toit	oui		

Cela s'adapte aussi ...

200803		Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
202906		diable pour bouteilles, force 100 kg, pour 1x40/50 l bouteilles, protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein
202916		diable pour bouteilles, force 100 kg, pour 1 x 11 kg de gaz de propane bouteilles, protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510903		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525716		symbole de danger, gaz comprimés, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 26 x 26 mm