


## Thurmetall armoire multicases

hauteur x largeur x profondeur 1795 x 810 x 582 mm, avec 8 compartiments, répartition 2x4, largeur du compartiment 400 mm, 2 prises de courant par compartiment, prises modèle FR, verrouillable avec Key Lock, soubassement socle, corps en bleu pigeon, face avant en bleu clair

Numéro d'article: 146111



THURMETALL



## Thurmetall Armoire à casiers électrique

### Modèle FR

armoire multicases





- hauteur x largeur x profondeur 1795 x 810 x 582 mm
- avec 8 compartiments, répartition 2x4
- largeur du compartiment 400 mm
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- 2 prises de courant par compartiment
- prises modèle FR
- porte battante perforée
- portes à fleur
- portes à fleur
- avec porte-étiquette
- verrouillable avec Key Lock
- soubassement socle
- structure en acier, soudé
- corps en bleu pigeon

- face avant en bleu clair

## Détails techniques

|                         |                                      |                            |                         |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| type de meuble          | armoïre                              | verrouillable              | oui                     |
| type d'armoïre          | armoïre multicases                   | système de fermeture       | Key Lock                |
| hauteur                 | 1795 mm                              | matériau                   | acier                   |
| largeur                 | 810 mm                               | matériau de finition       | soudé                   |
| profondeur              | 582 mm                               | Variante nationale         | modèle FR               |
| équipement armoïre      | casiers, prises de courant           | couleur du corps           | bleu pigeon             |
| équipement électrique   | 2 prises de courant par compartiment | couleur de la face avant   | bleu clair              |
| compartiments           | 8 pièce                              | type de porte              | porte battante perforée |
| Compartimentage         | 2x4                                  | angle d'ouverture de porte | 110 °                   |
| hauteur de compartiment | 400 mm                               | exécution porte            | à fleur                 |
| largeur de compartiment | 400 mm                               | équipement porte           | avec porte-étiquette    |
| soubassement            | sole                                 | Poids                      | 123,42 kg               |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 221109 |   | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc   |
| 221121 |  | papier d'essuyage, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose |
| 222681 |  | gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron  |
| 531287 |  | cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante  |