

Rollcart diable d'empilage

force 200 kg, pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm, pelle et partie supérieure rabattables, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage TPE sur jante plastique

Numéro d'article: 158302



Rollcart Diabie d'empilage pliable

Force 200 kg

diabie d'empilage

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm
- pelle et partie supérieure rabattables
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 510 x 490 mm
- hauteur x largeur x profondeur rabattues 725 x 510 x 330 mm
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage TPE sur jante plastique
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	matériau de jante	plastique
type de diabie de	diabie d'empilage	roulement	roulement à rouleaux

manutention			
charge	200 kg	poignée de sécurité	oui
largeur de pelle	300 mm	hauteur	1200 mm
profondeur de pelle	225 mm	largeur	510 mm
matériau	acier	profondeur	490 mm
matériau de finition	soudé	hauteur de rabattage	725 mm
fonction rabattable	pelle // partie supérieure	largeur de rabattage	510 mm
rabattable	oui	profondeur de rabattage	330 mm
patins pour escaliers	non	surface	finition peinture époxy
pneumatique	TPE	couleur	bleu gentiane // RAL5010
Ø de roue	250 mm	Poids	15,5 kg