

aluminium takel

PAH

trekbelasting 1600 kg,
standaardheffing lengte 1,5 m,
aantal kettingbundels 1

Artikelnummer: 222573



Takel PAH

aluminium takel PAH






- trekbelasting 1600 kg
- standaardheffing lengte 1,5 m
- aantal kettingbundels 1
- behuizing van drukgegoten aluminium
- ketting galvanisch verzinkt
- veiligheidshijshaak
- bouwhoogte 355 mm
- hendel lengte 233 mm
- breedte x diepte 158 x 140 mm
- hefkracht 25 daN
- ketting conform DIN EN 818-7-T

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	bouwhoogte	355 mm
hijswerktuigtype	takel	breedte	158 mm
trekbelasting	1600 kg	diepte	140 mm
standaardheffing	1,5 m	lengte hendel	233 mm
bediening heffing	handmatig	haaktype	veiligheidshijshaak
hefkracht	25 daN	opening haak	30 mm

aantal bundels	1 stuks	norm	DIN EN 818-7-T (ketting)
materiaal behuizing	drukgegoten aluminium	gewicht	7,6 kg
oppervlak ketting	galvanisch verzinkt		

Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm