

ZARGES

verrijdbare platformladder

ZAP R13master S

bordes hoogte x breedte x diepte
1070 x 500 x 450 mm, 4 treden met
R13-laag (incl. bordes), van
aluminium, uitrusting: steungedeelte
met traverse

Artikelnummer: 225095



ZARGES Verrijdbare platformladder ZAP R13master S

Universeel bruikbaar

verrijdbare platformladder

- bordes hoogte x breedte x diepte 1070 x 500 x 450 mm
- trap eenzijdig
- 4 treden met R13-laag (incl. bordes)
- Voor een werkhoogte tot ca. 3 m
- van aluminium
- trede-boomverbinding afgekant
- uitneembare opname voor tankkoppeling onder de vleugel
- uitrusting: steungedeelte met traverse
- veilig in gebruik door leuning en spreidbeveiliging
- leuning beide zijden
- 2 wielen met rem en antislip laddervoeten
- gewicht 17 kg
- conform EN 131-1, 131-2, 131-7

Technische details

stijgtechniek	platformladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
laddertype	verrijdbare platformladder	ladder voor op de trap	nee
materiaal	aluminium	in-/uitklapbaar	nee
gebruik	eenzijdig	verrijdbaar	ja
hoogte sokkel	1070 mm	ladder functie	uitneembare opname voor tankkoppeling onder de vleugel
breedte sokkel	500 mm	ladder uitrusting	steungedeelte met traverse
diepte sokkel	450 mm	veiligheidsuitrusting ladder	leuning en spreidbeveiliging
lengte paal	73 mm	spreidbeveiliging	ja
werkhoogte	3 m	leuning	beide zijden
treden aantal	4	onderbouw	2 wielen met rem en antislip laddervoeten
type trede/sport	treden met R13-laag	oppervlak steel	natuur
diepte trede	80 mm	norm	EN 131-1 // EN 131-2 // EN 131-7
breedte	1100 mm	gewicht	17 kg