

Novus

LED-bureaulamp

Attenzia Complete

lampkleur warmwit,
kleurtemperatuur 3000 kelvin,
energie-efficiëntieklasse A tot A++,
dimbaar, kop 180° draaibaar voor
directe of indirecte verlichting,
armlengte 1100 mm, opstelling met
ter bevestiging aan een orga-wand
(universele SlatWall-houder), van
aluminium in zilverkleurig



NOVUS

5 YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 228838

LED-bureaulamp

- lampkleur warmwit, kleurtemperatuur 3000 kelvin
- energie-efficiëntieklasse A tot A++
- dimbaar
- kop 180° draaibaar voor directe of indirecte verlichting, armlengte 1100 mm
- opstelling met ter bevestiging aan een orga-wand (universele SlatWall-houder)
- van aluminium in zilverkleurig
- 5 jaar garantie

Technische details

kantoorhulp	branden	lamparm functie	kop 180° draaibaar voor directe of indirecte verlichting
type lamp	LED-bureaulamp	draaibaar	ja
opstelling	ter bevestiging aan een orga-wand (universele SlatWall-houder)	materiaal	aluminium

armlengte	1100 mm	kabellengte	2 m
lampkleur	warmwit	kleur	zilverkleurig
kleurtemperatuur	3000 kelvin	certificering	GS
energie-efficiëntieklasse	A tot A++	garantie	5 jaar
led	ja	WEEE-registratienummer	DE76432990
vermogen lamp	20 W	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
lamp vervangbaar	niet vervangbaar	merk volgens EAR-registers	Novus
lamp functie	dimbaar	gewicht	1,854 kg
dimbaar	ja		