

RAU

werkbank

Serie 8000

hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 1000 x 900 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 1250 kg, uitrusting: 1/2 legbord, onderstel met slag- en kravaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 230591



RAU.



werkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 1000 x 900 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 1250 kg
- hoogteverstelling via C-profielstaal met gatenraster
- uitrusting: 1/2 legbord
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 490 x 560 mm
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en kravaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype tafel




materiaal plaat massief beukenhout

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| type tafel | werkbank | oppervlak plaat | met laklijfolie |
| hoogte | 840-1040 mm | kleur plaat | beuken |
| breedte | 1000 mm | materiaal onderstel | staal |
| diepte | 900 mm | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| dikte plaat | 40 mm | kleur onderstel | lichtgrijs // RAL7035 |
| diepte plaat | 900 mm | materiaal verwerking | gelast |
| draagvermogen | 1250 kg | legborden | 1 stuks |
| in hoogte verstelbaar | ja | diepte legbord | 320 mm |
| hoogteverstelling door | C-profielstaal met gatenraster | verrijdbaar | nee |
| werkbank uitrusting | 1/2 legbord | levering | voorgemonteerd |
| nuttige breedte lade | 490 mm | garantie | 5 jaar |
| nuttige diepte lade | 560 mm | gewicht | 47 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 230960 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw, uitrusting: 1 paar steunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken |
| 230966 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1000 x 3500 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak |
| 230974 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken, 1 flatscreenhouder |
| 230981 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak, 1 flatscreenhouder, 1 kartonmagazijn |
| 230989 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149865 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood |
| 184411 |  | antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, bestendig tegen slijtage |
| 195726 |  | parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw |
| 225020 |  | Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit |
| 508821 |  | stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart |

