

Hymer verrijdbare boktrap 8224

trap beide zijden, 2 x 3 treden met profiel (incl. bordes), standhoogte 0,22 m, balklengte 0,77 m, van aluminium

Artikelnummer: 231327



HYMER



10 YEARS WARRANTY



verrijdbare boktrap







- trap beide zijden
- 2 x 3 treden met profiel (incl. bordes)
- standhoogte 0,22 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 0,77 m
- trede-boomverbinding afgekant
- Verhoogde stabiliteit door verstevigende schoren bij stootbord
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging en starre schoren tegen per ongeluk dichtklappen
- vervangbare laddervoeten en 4 zwenkbare geveerde wielen aan het balkeinde
- van aluminium
- opgesteld hoogte x breedte 700 x 430 mm

- gewicht 7,6 kg
- conform EN 131
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik

Technische details

| | | | |
|------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| stijgtechniek | staande trap | sport-/dwarsverbinding | afgekant |
| laddertype | verrijdbare boktrap | veiligheidsuitrusting ladder | spreidbeveiliging en starre schoren tegen per ongeluk dichtklappen |
| materiaal | aluminium | veiligheidsbeugel | nee |
| gebruik | beide zijden | spreidbeveiliging | ja |
| lengte paal | 0,77 m | ladder uitvoering | tweedelig |
| standhoogte | 0,22 m | opbergbak | nee |
| treden aantal | 2 x 3 | versteviging | verstevigende schoren bij stootbord |
| type trede/sport | treden met profiel | ladder voor op de trap | nee |
| diepte trede | 80 mm | onderbouw | vervangbare laddervoeten en 4 zwenkbare geveerde wielen |
| hoogte | 700 mm | norm | EN 131 |
| breedte | 430 mm | norm trbs (technische regels voo | TRBS 2121-2 |
| verrijdbaar | ja | gewicht | 7,6 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149272 |  | keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur |
| 215546 |  | veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit |
| 221260 |  | duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| 221388 |  | noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9 |
| 523826 |  | set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit |
| 528920 |  | afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE |