


bott **universele kast** verso

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1050 x 550 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, 8 lade(n), romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood

Artikelnummer: 232708



universele kast

- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1050 x 550 mm
- constructie van staal, gelast
- dubbele vleugel deur
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 75 kg
- 8 lade(n)
- laden hoogte 2x100 mm/2x175 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- uitrusting: legborden, lades
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood





Technische details





meubeltype	kast	draagvermogen lade	75 kg
type kast	universele kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type deur	dubbele vleugel deur	kleur voorkant	purperrood // RAL3004
hoogte	2000 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	1050 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	550 mm	materiaal	staal
kast uitrusting	legborden, lades	materiaal verwerking	gelast
legborden / schappen aantal	4 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekbare lade	100 %
draagvermogen legbord	75 kg	soort uittrekking	volledig uittrekbaar
laden aantal	8 stuks	gewicht	144,215 kg
laden aantal x hoogte	2x100 mm/2x175 mm		

Gerelateerde Producten

233000		scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233001		scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233002		scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233003		scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233004		scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233005		scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233013		vakverdeler, hoogte x breedte x diepte 100 x 235 x 310 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233016		schuimstofelement, lengte x breedte 1050 x 550 mm, van rubber in zwart
233022		Stalen bodem voor universele kast, voor kast breedte x diepte 1050 x 550 mm, draagvermogen 75 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

233078		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 100 x 1050 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood
233087		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 1050 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood
233449		lade-indelingsset, met 33 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen