

## Blume Förderanlagen wisselrollenbaan

tonwieltjes van polyamide met  
glijlager, baan lengte x breedte 0,5  
m x 300 mm, asafstand 75 mm

Artikelnummer: 427275



**BLUME**  
FÖRDERANLAGEN



## Blume Förderanlagen Wissel-rollenbaan

wisselrollenbaan

- tonwieltjes van polyamide met glijlager
- wieldiameter 48 mm
- baan lengte x breedte 0,5 m x 300 mm
- breedte 340 mm
- asafstand 75 mm
- U-profielrame hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag




### Technische details

transporttechniek	transportbaan	baanbreedte	300 mm
baantype	wisselrollenbaan	asafstand	75 mm
baancomponent	baanelement	breedte	340 mm
roltype	tonwieltjes	framehoogte	70 mm
materiaal rol	polyamide	framebreedte	20 mm
diameter rol	48 mm	materiaal frame	staal
wiellager	glijlager	frameoppervlak	verzinkt
baanlengte	0,5 m	framemodel	U-profiel
uittrekbaar	nee	gewicht	7 kg

## Gerelateerde Producten

126268		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
414499		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
414502		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
428653		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428744		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428824		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429055		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429168		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
588398		eindaanslag voor wisselrollenbaan, voor baanbreedte 300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

505362		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart
520983		mobiële schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm