

bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 420 x 600 x 400 mm, en polypropylène en vert, Parois pleines avec ouverture de prise sur la face avant, fond plein

lot 2 pièce

Numéro d'article: 509577



Bac gerbable norme Europe

pour charges lourdes

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 420 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 400 x 560 x 360 mm
- force 70 kg
- capacité de gerbage 600 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en vert
- Parois pleines avec ouverture de prise sur la face avant, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées
- avec porte-étiquettes sur tous les côtés
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de récipient bacs gerbables


finition paroi ouverture de prise sur face avant

| | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| norme européenne | oui | champ d'inscription | porte-étiquettes sur tous les côtés |
| capacité | 80 l | soubassement | plein |
| hauteur | 420 mm | fond renforcé par | rainures de renfort |
| longueur | 600 mm | charge | 70 kg |
| largeur | 400 mm | capacité de gerbage | 600 kg |
| hauteur intérieure | 400 mm | couvercle | en accessoires (non compris) |
| longueur intérieure | 560 mm | convient pour aliments | oui |
| largeur intérieure | 360 mm | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| matériau | polypropylène | convient pour les convoyeurs à r | oui |
| recyclable | oui | dispositif de support | poignées |
| gerbable | oui | couleur | vert |
| emboîtable | non | quantité par unité de commande | 2 |
| pliable | non | garantie | 5 années |
| structure de cloison | plein | Poids | 6,2 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 509423 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 80 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite |
| 509424 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 100 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite |
| 509425 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite |
| 509426 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 180 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite |
| 509428 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 10 mm, en polypropylène en anthracite |
| 509581 |  | couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, longueur x largeur 600 x 400 mm |
| 509585 |  | couvercle rabattable, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, longueur x largeur 600 x 400 mm |
| 509587 |  | Étiquette pour bac gerbable norme Europe, pour hauteur de récipient 210 mm, en blanc |
| 509593 |  | Visière, pour bac gerbable norme Europe 80 l |
| 509596 |  | Barre de transport, pour bac gerbable hauteur x largeur 175 x 400 mm |
| 509597 |  | plombs, pour bac gerbable |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique |
|--------|---|---|

