

jerrycan

hoogte x lengte x breedte 630 x 391 x 330 mm, inhoud 60 l, invulopening Ø 57 mm, van polyethyleen, in blauw

VE 2 stuks

Artikelnummer: 509688



Jerrycan

jerrycan



- hoogte x lengte x breedte 630 x 391 x 330 mm
- inhoud 60 l
- geschikt voor pallets
- met UN-X-toelating
- invulopening Ø 57 mm
- van polyethyleen
- in blauw
- schroefdeksel
- draaggrepen
- geschikt voor pallets

Technische details




baktype	jerrycan	materiaal	polyethyleen
euronorm	nee	draaginstallatie	draaggrepen
inhoud	60 l	kleur	blauw
hoogte	630 mm	plafond	ja
lengte	391 mm	type deksel	schroefdeksel

breedte	330 mm	nestbaar	nee
geschikt voor (product/materiaal)	pallets	stapelbaar	ja
geschikt voor levensmiddelen	ja	onderrijdbaar	nee
geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen	van bouwtoezicht	UN-X
diameter opening	57 mm	gewicht	7 kg

Gerelateerde Producten

509691		kraansluiting, voor jerrycan, diameter 57 mm
509694		opschroef-schenktuit, voor jerrycan met 60 l inhoud

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
528205		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag