

Toyota pallethefwagen BT Lifter

draagvermogen 2300 kg, met hydraulisch systeem Quick-Lift, vorklengte 1000 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 60 x 175 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 75 x 85 mm



Artikelnummer: 523960



TOYOTA
MATERIAL HANDLING

5 YEARS WARRANTY



Toyota BT Lifter-handpompwagen BT Lifter

Draagvermogen 2300 kg

pallethefwagen

- draagvermogen 2300 kg
- met hydraulisch systeem Quick-Lift
- vorklengte 1000 mm
- draagbreedte 520 mm
- zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 60 x 175 mm
- vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 75 x 85 mm
- hefhoogte 200 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in oranje
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 180 °
- regelbare daalinrichting
- lengte 1365 mm
- gewicht 65 kg



- 5 jaar garantie







Technische details

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
| hijswerktuig | hefwagen | diameter zwenkwielen | 175 mm |
| hefwagentype | pallethefwagen | breedte zwenkwielen | 60 mm |
| draagvermogen | 2300 kg | lengte | 1365 mm |
| lengte vork | 1000 mm | stuuruitslag | 180 ° |
| draagbreedte | 520 mm | heffunctie | hydraulisch systeem Quick-Lift |
| bediening heffing | handmatig/hydraulisch | snelheffing | ja |
| bediening wielonderstel | handmatig | neerlaatfunctie | regelbare daalinrichting |
| hefhoogte (min.) | 85 mm | dissel | functies heffen-rijden-neerlaten |
| hefhoogte (max.) | 200 mm | materiaal | staal |
| materiaal zwenk-/vorkwielen | nylon/nylon | oppervlak vork | m. poedercoating |
| materiaal zwenkwiel | nylon | kleur vork | oranje |
| materiaal vorkwielen | nylon | kleur dissel | zwart |
| vorkrol | tandem | garantie | 5 jaar |
| diameter vorkwiel | 85 mm | uitvoering | hydraulisch systeem Quick-Lift |
| breedte vorkwiel | 75 mm | gewicht | 65 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 149500 |  | stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen |
| 524005 |  | rem voor pallethefwagen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 524006 |  | koelhuisuitvoering voor pallethefwagen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 148638 |  | wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet |
| 149500 |  | stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen |
| 217180 |  | golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 221284 |  | werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |

| | | |
|--------|---|---|
| 221381 |  | <p>beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9</p> |
| 227875 |  | <p>lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood</p> |
| 407817 |  | <p>opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag</p> |
| 626475 |  | <p>Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten</p> |