

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 200 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 129 x 106 mm

Artikelnummer: 524885



BS ROLLEN®



## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 200 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 58 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS mat
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 129 x 106 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 48 mm

### Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	240 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	58 mm
draagvermogen	200 kg	naafboorgat	20 mm

banden	kunststof	wielbreedte	50 mm
wiel-ø	200 mm	uitlading	48 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	breukvast
wiellager	glijlager	lengte plaat	129 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	breedte plaat	106 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	11 mm
materiaal behuizing	RVS	oppervlak behuizing	mat
zwenklager	kogellager	gewicht	1,5 kg
rem	zonder		

## Gerelateerde Producten

524888



wiel, draagvermogen 200 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof