

stumpf werkplaatskast Serie 2000

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1000 x 500 mm, 2 niveaus met opvanglegborden, 2 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 530120



stumpf Gereedschapskast Serie 2000

met opvanglegborden en laden

werkplaatskast




- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1000 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 105 °
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- 2 niveaus met opvanglegborden
- draagvermogen per niveau 50 kg
- 2 lade(n)
- laden hoogte 2x90 mm
- draagvermogen per lade 35 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekstop
- laden in hoogte verstelbaar
- uitrusting: 2 lades, 2 legborden
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot

- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie





Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	werkplaatskast	sluitsysteem	cilinderslot
type deur	dubbele vleugeldeur	onderbouw	sokkel
hoogte	1000 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	1000 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	500 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	legborden, lades	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
legborden / schappen aantal	2 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	opvanglegborden	uittrekrail lade	telescooprail
draagvermogen legbord	50 kg	uittrekbare lade	100 %
laden aantal	2 stuks	uittrekblokkering	ja
laden aantal x hoogte	2x90 mm	openingshoek deur	105 °
draagvermogen lade	35 kg	greep	draaigreep
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	garantie	5 jaar
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	52,8 kg

Gerelateerde Producten

521993		lades voor werkplaatskast, in RAL7035 lichtgrijs
522036		Stalen bodem voor werkplaatskast, breedte x diepte 1000 x 500 mm, draagvermogen 30 kg, van staal
946374		Geribbelde kastonderlegger van rubber, breedte x diepte 1000 x 500 mm, in zwart

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
215546		veiligheidshandafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221133		poetsdoek, celluloze, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 30 x 230 mm, oudroze, rollen lengte x diameter 240 m x 230 mm

221318		poetsdoek, van Katoen/polyester, vliesstof, 500 doekjes, lengte x breedte 400 x 380 mm, grijs
221350		kartonnen stellingbak, inhoud 5 l, hoogte x breedte x diepte 112 x 151 x 351 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
222682		handenreinigingspasta, jerrycan met 4,5 l inhoud, vrij van siliconen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood