

duwloopkat

trekbelasting 10000 kg, flensbreedte 90 - 220 mm

Artikelnummer: 907973



Duwloopkat

Draagvermogen 10000 kg

duwloopkat

- trekbelasting 10000 kg
- flensbreedte 90 - 220 mm
- breedte x diepte 403 x 389 mm
- min. 1,7 m draaicirkel
- van staal gelakt in RAL5010 gentiaanblauw
- loopwielen van gegoten staal in zwart
- rustige en veilige loop door permanent gesmeerd kwaliteitskogellager in de loopwielen
- loopwiel diameter binnen/buiten 136 / 156 mm
- met 4 veiligheidslussen op de zijplaten als wielbreuksteun, loopvlakreiniger en valbeveiliging
- gewicht 48 kg

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	diameter loopwiel buiten	156 mm
hijswerktuigtype	duwloopkat	min. draaicirkel	1,7 m
trekbelasting	10000 kg	oppervlak	gelakt
bediening heffing	handmatig	materiaal loopwiel	gegoten staal
flensbreedte	90-220 mm	kleur loopwiel	zwart
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010

breedte	403 mm	maat f	285 mm
diepte	389 mm	maat g	3 mm
diameter loopwiel binnen	136 mm	gewicht	48 kg

Gerelateerde Producten

908171	.	Grotere flensbreedte voor loopkat, draagvermogen 10000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---

Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
149457		perslucht kettinglier, draagvermogen 250 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging
210861		mobile schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening