

fetra schaarhefwagen

draagvermogen 1000 kg, vork
lengte x breedte 1165 x 160 mm,
draagbreedte 540 mm, zwenkwielen
met polyurethaan-banden, breedte
x Ø 50 x 180 mm, vorkrollen met
polyurethaan-banden, breedte x Ø
50 x 80 mm

Artikelnummer: 998913



fetra
Transportgeräte

2
YEARS
WARRANTY



fetra Schaarhefwagens

Draagvermogen 1000 kg







schaarhefwagen

- draagvermogen 1000 kg
- vork lengte x breedte 1165 x 160 mm
- draagbreedte 540 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 180 mm
- vorkrollen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 80 mm
- hefhoogte 800 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- stuuruitslag 100 °
- lengte x breedte 1540 x 540 mm
- gewicht 110 kg
- 2 jaar garantie

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	hefhoogte (min.)	85 mm
hefwagentype	schaarhefwagen	hefhoogte (max.)	800 mm
draagvermogen	1000 kg	bediening heffing	handmatig/hydraulisch
lengte vork	1165 mm	bediening wielonderstel	handmatig
vorkbreedte	160 mm	materiaal	staal
lengte	1540 mm	kleur vork	geel
breedte	540 mm	oppervlak vork	m. poedercoating
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	materiaal dissel	staal
breedte zwenkwielen	50 mm	kleur dissel	zwart
diameter zwenkwielen	180 mm	oppervlak dissel	m. poedercoating
materiaal vorkwielen	polyurethaan	stuuruitslag	100 °
breedte vorkwiel	50 mm	garantie	2 jaar
diameter vorkwiel	80 mm	gewicht	110 kg

Dit past ook bij ...

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood