

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code

Components

center contact

outer contact
other metal parts
insulator

Electrical characteristics

impedance
frequency
voltage proof

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Prüfspannung

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

G 2 : 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 0.6L3.7 AF Draka,
3C-2V, 8241 Belden, KX 6A, RG-59B/U,
75022 V(0.6L/3.7 Sytronic Kabel GmbH,
75060 V(0.6L/3.7) Sytronic Kabel GmbH,
VK95 0.6/3.7 Percon
RG-62A/U

IEC 61169-8
A13

Materials / Material



phosphorus bronze /
Phosphor-Bronze
brass / Messing
brass / Messing
Teflon

Finish / Oberfläche

gold plated / vergoldet
nickel plated / vernickelt
nickel plated / vernickelt

75 Ω
0-2 GHz
1,5 kV_{eff} / 50 Hz

-65°C / +165°C
2011/65/EU

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|--|---|---------------|---------------------------|
| Änd./ rev. index | Änderungs-Nr. / revision code | Datum/ date | Name/ name | gez./ drawn | Datum/ date | Name/ name | Gewicht/ weight [g] |
| | | | | gez./ drawn | 21.03.2018 | BJ | |
| | | | | gepr./ appr. | 22.03.2018 | KL | ca./approx. |
| | | | | Maßstab/ scale | Benennung/ title | | |
| | | | | 2:1 | BNC Twist On Jack BNC-Kabelbuchse Twist On | | |
| | | | | Untert./ doc. type | Zeichnungsnr./ drawing no. | | |
| | | | | K | J01003A0020 | | |
| | | | | Ersatz für/ replaces | | | |
| | | | |  | | | |
| | | | |  Maße/ dimensions: mm | | | |
| | | | | Original : DIN A4 | | | |
| | | | | Blatt/ sheet 1 von/ of 1 | | | |