

# HSM SECURIO P44i - 5,8 mm



Artikelnummer	00000000001871121
EAN	4026631058438
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Abteilung
Schutzklasse (DIN 66399)	gering
Schnittbreite	5.8 mm
Schnittart	Streifenschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-2, O-2, T-2, E-2
Schnittleistung in Blatt 80g/m <sup>2</sup>	77-79
Schnittleistung in Blatt 70g/m <sup>2</sup>	83-85
Schnittgut	Diskette, Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern, USB-Stick
Eingabebreite	400 mm

Behälter-/Auffangvolumen	205 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1349
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s
Durchsatzleistung pro h	197 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Leistungsaufnahme	1900 W
Spannung	220-230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	700 x 1105 x 592 mm
Gewicht	105 kg
Farbe	weiß