

Stirnwandwagen

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 510 x 510 mm, Plattform aus Edelstahl, Konstruktion aus Edelstahl, 2 Lenk- und 2 Bremsrollen

Artikelnummer: 272289



Stirnwandwagen

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 510 x 510 mm
- Ladehöhe 200 mm
- Höhe x Länge x Breite 900 x 600 x 530 mm
- Plattform aus Edelstahl
- Konstruktion aus Edelstahl
- 2 Lenk- und 2 Bremsrollen
- Rad Ø 125 mm
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Schiebebügel	1 Stück
Wagentyp	Plattformwagen	klappbar	nein
Plattformwagentyp	Stirnwandwagen	Sicherungsrand	ja
Traglast	150 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bremsrollen
Ladehöhe	200-880 mm	Rad-Ø	125 mm
Ladeflächenlänge	510 mm	Höhe	900 mm
Ladeflächenbreite	510 mm	Länge	600 mm
Material Plattform	Edelstahl	Breite	530 mm

nestbar	nein	Garantie	5 Jahre
Material	Edelstahl	Gewicht	25 kg
Material Gestell	Edelstahl		

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm
501597		Nasswischwagen-Set, 2x17 l Eimer in rot/blau, Mopp-Halter, Mopp-Presser, 10 Mopps, Stiel, Gestell aus Kunststoff, 4 Lenkrollen
501943		Besteckbehälter für Etagenwagen, Höhe x Länge x Breite 203 x 176 x 325 mm, einhängbar, aus Edelstahl
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel