

Produktbezeichnung EEZ-800
Artikelnummer 38206
Hersteller ETHERMA



Produktbeschreibung

Deckenstrahler, weiß, 0.8kW, 230V

Die Deckenstrahler EEZ wurden für vollständiges und zusätzliches Heizen sowie als Schutz vor kalter Zugluft von Fenstern in Umgebungen wie Kaufhäusern, Montagehallen und Industriegebäuden, etc. entwickelt. EEZ Wärmestrahler geben eine gleichmäßige, angenehme Wärme ab und somit können verschiedene Komfortzonen durch Punkt- und Flächenheizen eingerichtet werden. Es wird ein hygienisches Raumklima erreicht, da die Verteilung von Staub und Bakterien reduziert wird. Gehäuse: weiß RAL 9016, EEZ-3600 verz. Stahlpaneel, Schutzart: IP 44, max. Oberflächentemperatur: 290 °C, empfohlene Montagehöhe: 2.5 bis 4.0 m, Prüfzeichen: CE konform.

Technische Details

Ausführung	Deckenstrahler	Spannung	230 230 Volt
Montageart	Aufbau	Anzahl der Heizstufen	1
Leistungsstufe AUS	✗	Min. Heizleistung	800 Watt
Montage über Wickeltisch	✗	Max. Heizleistung	800 Watt
Schutzart (IP)	IP44	Min. Montagehöhe	2,5 Meter
Farbe	weiß	Max. Montagehöhe	4 Meter
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗	Höhe	50 Millimeter
Kompatibel mit Google Assistant	✗	Breite	650 Millimeter
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗	Tiefe	290 Millimeter
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗	RAL-Nummer	9016