

# Mérőórák Sorozat 2

## Sorozat 2

Standard típus metrikus mérőóra osztás 0,01mm, külső gyűrűs Ø 57 mm.



**IP64**  
20445(B)-60

Metrikus ISO type

No.	Hátlap füllel	Tartomány [mm]	Tartomány/ford	Síklapúság	Skála	Mérőerő [N]
2044SB	2044S	5	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4
2044SB-09	2044S-9	5	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4
2044SB-60	2044S-60	5	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 2,5
2045SB	2045S	5	1 mm	0,01 mm	0-50-0	0,4 - 1,4

No.	Tömeg fül/sík [g]	Szár	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
2044SB	145/136	8 mm	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6
2044SB-09	147/138	8 mm	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6
2044SB-60	147/138	8 mm	48,8	70	57	17,7	20	12,3	29,2	52	7,6
2045SB	145/136	8 mm	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6

No.	Tömeg [g]
2044SB	136
2044SB-09	138
2044SB-60	138
2045SB	136

No.	EN ISO 463					
	Maximális megengedhető hiba				Ismételtelhetőség	Hiszterézis hiba
	Minden 1/10 fordulat	Minden 1/2 fordulat	Minden 1 fordulat	Tartomány		
	µm	µm	µm	µm	µm	µm
2044SB	5	9	10	12	3	3
2044SB-09	5	9	10	12	3	3
2044SB-60	5	9	10	12	3	3
2045SB	5	9	10	12	3	3

Sorozat 2				
	2044SB	2044SB-60	2044SB-09	2045SB
<b>Funkciók</b>				
Kétoldali skála				<input checked="" type="checkbox"/>
Folyamatos skála	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ütésálló			<input checked="" type="checkbox"/>	
IP64		<input checked="" type="checkbox"/>		

### Tartozékok

No.	Leírás
901312	Standard tapintócsúc, 7,3mm hosszú, Keményfém, Metrikus
902119	Standard tapintócsúc, 8,3mm hosszú, Vízálló típus, Metrikus
125317	Gumi ID-B típusúhoz, IP64 Sorozat 2

902119 és 125317 : 2044S-60-hoz (IP modell)

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.

