



Bestückung	LED - Energieeffizienzklasse A+
Farbwiedergabe (Ra)	> 93
Farbtemperatur	6500 K
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	1.8 m Euro
Linse; Abmessungen	Ø 160 mm
Linse; Dioptrien	3.5
Leuchtgehäuse	Polyamid (PA)
Gewicht (netto)	2.1 kg
Leistungsaufnahme	12 W
Bedienung	Folientastatur am Leuchtenkopf
Gelenkentlastung	Feder
Schutzklasse	II
Zubehör	Rollstativ, Schienenbefestigung mit Entnahmesicherung, Tischklemme mit Entnahmesicherung, Universalbefestigung mit Entnahmesicherung, Verlängerungsarm mit Entnahmesicherung, Wandhalter mit Entnahmesicherung
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Drehdurchführung (360° Turnoverachse), kratzfeste Kunststofflinse, stufenlos dimmbar
Befestigung	Rollstativ, Schiene, Tisch, Wandbefestigung, Zapfen (16mm W)
Bestell-Nr.	D15815000 - reinweiß

Lichtverteilung

