

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: null
Modellkennung: DFR097A52
Jährlicher Energieverbrauch: 38,1 kWh/a
Fluiddynamische Effizienz: 28
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: B
Beleuchtungseffizienz: 65,7 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 88,3 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 210 m ³ /h / 397 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 729 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 41 dB / 53 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 69 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,20 W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

Modellkennung: DFR097A52
Jährlicher Energieverbrauch : 38,1 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor : 1
Fluiddynamische Effizienz: 28
Energieeffizienzindex : 54,6
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 267 Pa
Maximaler Luftstrom : 729 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 93,7 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 5,4 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 355 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,2 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W
Schallleistungspegel : 53 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564