

**Artikelnummer:** 135224

**Kurzbeschreibung:** Vatpompen-set JP-AIR 1 SS

**Langbeschreibung:** Vatpompen-set JP-AIR 1 SS: Geschikt voor agressieve media zoals zuren, logen Drukvluchtmotor JP-AIR 1, 300 W bij max. 6 bar Werkdruk. Motor met kogelkraan en geluidsdemper Ex II 2 GD c IIC (80 -°C) X. Type-onderzocht IBEx U05 ATEX B007 X. Technische gegevens: Pompsysteem: Rvs 1.4571, buiten-a<sup>o</sup> 41 mm, Schroefdraad voor aansluiting G 1-1/4" Type-onderzocht ZELM 09 ATEX 0424 X 2 m slang voor verschillende doeleinden, geleidend 1" (NW 25) 2 slangverbindingen rvs 1 tappistool messing vernikkelt 1 potentiaalvereffeningskabelset Debiet: 78 l/min (rotor)\*, 60 l/m (impeller)\* Pompdiepte: 9 m (rotor)\*, 13 m (impeller)\*, Viscositeit: 400 mPas\* Dichtheid: 1,3\*

